© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Podtynkowy zasilacz USB PD 1x 65 watt Typ C



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 biały	2362 00	1		4010337125259
 czarny	2363 00	1		4010337125242

Właściwości

- Podtynkowy zasilacz USB-C z technologią tipo C Power Delivery umożliwia szybsze ładowanie, gdy podłączone urządzenie również wyposażone jest w technologię Power Delivery.
- Podłączone urządzenie określa odpowiednie napięcie ładowania dostarczane przez zasilacz. Możliwe są napięcia 5, 9, 15 lub 20 V przy maksymalnym natężeniu 3,25 A. Daje to moc ładowania do 65 W (20 V x 3,25 A).
- Dzięki technologii Power Delivery możliwe jest dostosowanie ładowania.
- Stacja ładowania do akumulatorów urządzeń mobilnych z przyłączem USB C.
- 1 x gniazdo USB typu C.
- Odporne na zwarcie i zabezpieczone przed przeciążeniem.
- Przyłącze zgodne z USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	DC 5 do 20 V
Prąd wyjściowy:	maks. 3,25 A
Moc ładowania:	15 do 65 W
Tryb czuwania:	< 0,09 W
Klasa ochronności:	II
Przekrój przyłącza:	maks. 2,5 mm^2
Głębokość montażu:	32 mm
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +35°C

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.