# GIRA Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~ z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~ łącznik uniwersalny**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  z uchwytami mocującymi | 3116 00 | 1/10/100 | | 4010337038955 |
|  bez uchwytów mocujących | 3826 00 | 1/10 | | 4010337039037 |

**Właściwości**

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu gniazdu śrub PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) w przypadku łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Głębokość montażu | |
| - 3116 00: | 32 mm |
| - 3826 00: | 23 mm |
| Przekrój przyłącza | |
| - do przewodów sztywnych i elastycznych do: | 2,5 mm² |
| Moc znamionowa | |
| - LEDi/CFLi: | 100 W |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Wskazówki**

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

---

**Zakres dostawy**

- W zestawie pomarańczowy element podświetlający LED 230 V~ 0,5 mA.

---

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.