
GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Podtynkowy łącznik i przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ łącznik / przycisk schodowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytami mocującymi	3139 00	1/10		4010337039136
 bez uchwytów mocujących	3869 00	1/10		4010337064565

Właściwości

- Przełącznik/przycisk kołyskowy, w którym lewy klawisz służy jako przełącznik, a prawy jako przycisk.
- Do załączania i sterowania kolorami lampki orientacyjnej LED.
- Do ręcznego sterowania czujkami ruchu.
- Do sterowania wtórnikami ściemniającymi.
- Do wysterowania włączonego oświetlenia.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm²
Moc znamionowa - LEDi/CFLi:	100 W

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.