© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Zasilacz DC 12 V / 2 A



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	5319 00	-	-	4010337774037

Właściwości

- Zasilacz DC 12 V dla serwera eNet, modułu odbiornika radiowego eNet i kamery zewnętrznej.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	
- pierwotny:	AC 100 do 240 V, 50/60 Hz
- wtórny:	DC 12 do 14 V
Prąd znamionowy	
- wtórny:	2 A
Prąd upływowy:	maks. 250 µA
Temperatura otoczenia:	-10 °C do +50 °C

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	2

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.