

## System 3000 Bedienaufsatz BT System 55



| Spezifikation                                                                                                 | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  • Cremeweiß glänzend        | 5368 01     | 1/5 | 134,02             | 02 | 4010337104094 |
|  • Reinweiß glänzend       | 5368 03     | 1/5 | 134,02             | 02 | 4010337104100 |
|  • Reinweiß seidenmatt     | 5368 27     | 1/5 | 134,02             | 02 | 4010337104124 |
|  • Anthrazit               | 5368 28     | 1/5 | 137,04             | 02 | 4010337104131 |
|  • Farbe Alu (lackiert)    | 5368 26     | 1/5 | 141,74             | 02 | 4010337104117 |
|  • Schwarz matt (lackiert) | 5368 005    | 1/5 | 141,74             | 02 | 4010337104148 |
|  • Grau matt (lackiert)    | 5368 015    | 1/5 | 141,74             | 02 | 4010337104155 |
|  • Edelstahl               | 5368 600    | 1/5 | 150,33             | 02 | 4010337104162 |

## Merkmale

- Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

### Funktionen am Aufsatz

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuerereinsatz.
- Einschaltelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.

### Funktionen mit Gira System 3000 App

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
- Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
- Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
- Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
- Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
- Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
- Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
- Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
- Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
- Astrozeitverschiebung einstellbar.
- Zufallsfunktion.
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
- Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
- Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
- Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.

---

## Technische Daten

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Ganggenauigkeit      |                       |
| - pro Monat:         | ± 10 s                |
| Gangreserve:         | ca. 4 h               |
| Funkfrequenz:        | 2,402 bis 2,480 GHz   |
| Sendeleistung:       | max. 2,5 mW, Klasse 2 |
| Sendereichweite:     | typ. 10 m             |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C      |

---

## Hinweise

- Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
-