# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Täckram Gira F300 kritvit sidenmatt (lackerad)**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  1-knapp | 0211 82 | 1/10 | | 4010337113485 |
|  2-fack | 0212 82 | 1/10 | | 4010337113546 |
|  2-fack utan mellanbalk | 1002 82 | 1/10 | | 4010337131854 |
|  3-fack | 0213 82 | 1/5 | | 4010337113591 |
|  4-fack | 0214 82 | 1/5 | | 4010337113645 |
|  5-fack | 0215 82 | 1/5 | | 4010337131847 |

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Täckram 1kn: | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Täckram 2kn: | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Täckram 5kn u/MB: | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Täckram 3kn: | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Täckram 4kn: | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Täckram 5kn: | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Hörnradie: | R 0,5 |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

# **GIRA** Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.