© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Vindsensor Standard



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	0913 00	-	-	4010337913009

Egenskaper

- Vindsensorn kan t.ex. användas för att dra upp jalusierna beroende på vindstyrkan. På så sätt kan man skydda känsliga markislameller när vindstyrkan ökar.
- Vindsensorn omvandlar vindhastigheten till elektriska signaler.
- Den monteras på taket eller på en husvägg och ansluts sedan till utvärderingsenheten.
- Testdrift med test-LED.
- Testdrift för funktionskontroll.
-

Tekniska data

Vindsensor	
- Material givare och skålkors:	Plast (ABS), svart
- Skåldiameter vindsensor:	
- Omgivningstemperatur:	
- Anslutningskabel:	LIYY 2 x 0,14 mm², längd 3 m (kan förlängas till max. 50 m
- Kapslingsklass:	
Utvärderingsenhet	
- Vindvarningsområde:	3,3 till 24,5 m/s, inställbar i 8 steg
- Kopplingskontakt:	Relä med potentialfri slutande kontakt
- Max. belastning:	max. 2 A
- Driftspänning:	AC 230 V
- Kapslingsklass:	IP20
- B x H x D:	

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Leveransen innehåller

- Montagevinkel ingår i leveransinnehållet.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.