© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

PTS-kamera-gateway



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	1201 00 5801003	1		4010337100034

Egenskaper

- PTS-kamera-gatewayen integrerar en vanlig analog kamera i Gira porttelefonsystemet.
- Kameran kan tilldelas till ett portregister. Då startas den externa kameran automatiskt när anropsknappen trycks in.

PTS-kamera-gatewayens kombinationshus kan monteras på tre olika sätt

- Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
- Infälld (i en apparatdosa).
- Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern)

Tekniska data

Anslutningar	
- 2-trådsbuss OUT:	2 x skruvklämmor
- 2-trådsbuss IN:	2 x skruvklämmor
- Video In:	2 x skruvklämmor
- Stödklämma:	2 x skruvklämmor
- Relä (växlande kontakt):	3 x skruvklämmor
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Videosignal:	FBAS 1 Vss, PAL-norm
Mått	
- PTS-kamera-gateway:	B 36 x H 52 x T 27 mm

Hänvisningar

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

- Om flera externa kameror används behövs en PTS-kamera-gateway och en egen spänningsförsörjning till varje kamera.
- Upp till tio PTS-kamera-gatewayar får användas i en anläggning, men videosignalen får max. gå igenom tre PTS-kamera-gatewayar.
- Externa kameror ansluts med skruvklämmor.

Leveransen innehåller

- För kameror med BNC-anslutning medföljer en adapter.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.