GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Infälld IP-radio System 70



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	2320 70	1		4010337118718
 kritvit sidenmatt (lackerad)	2320 72	1		4010337118725
 antracit (lackerad)	2320 73	1		4010337118695
 svart matt (lackerad)	2320 74	1		4010337118732
 grå matt (lackerad)	2320 76	1		4010337118701
 kritvit blank	2320 112	-	-	4010337121770

Egenskaper

- Internetradio för infällt montage.
- Med radion kan radiokanaler på nätet spelas upp via WLAN.
- Radion kan också användas för att styra högtalare från Sonos.
- Man kan också spela musikfiler från en mobil enhet via Bluetooth®.
- Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
- Anslutning till WLAN kan ske via WPS-funktionen i sin enklaste form.
- Dessutom kan idrifttagningen göras bekvämt från en mobil enhet med appen Gira System 3000. Med appen kan också alla ytterligare inställningar av radion göras. Upp till 20 favoritkanaler kan sparas, de första tre kanalerna kan öppnas direkt på radion med favoritknapparna.
- Ytterligare funktioner i appen är val av driftlägen ”Internetradio” eller ”Sonos-styrning”, individuell ordning av displayinnehåll, klanginställning, väderinställning och väckningsfunktion.
- Via 230 V-biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
- Radion sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
- Med radion kan högtalaren installeras i en kombination eller på distans i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen. Radion kan arbeta i mono- och stereodrift.
- I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter. Radion kan också användas som väckarklocka.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50 Hz
Högtalare impedans:	4 Ω till 16 Ω
Anslutningsklämmor	
- Nät:	1,5 mm² till 2,5 mm²
- Högtalare:	0,5 mm² till 1,5 mm²
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Audioeffekt:	1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Trådlös frekvens:	2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffekt:	max. 2,5 mW
Sändningsräckvidd:	typ. 10 m
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.