© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Insats USB-spänningsförsörjning 2-kanals Typ A / typ C



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 vit	2349 00	1/5		4010337104681
 svart	2369 00	-	-	4010337075905

Egenskaper

- Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
- Lämplig som laddare, t.ex. för mobiltelefoner och liknande apparater.

Tekniska data

Laddström:	max. 3 A
Märkspänning - primär: - sekundär:	 AC 100 - 240 V, 50/60 Hz 5 V (± 5 %)
Standby:	≤ 0,15 W
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Omgivningstemperatur:	+10 °C till +40 °C
Verkningsgrad:	≥ 75 %
Uppfyller standard:	DIN EN 60950-1/A2

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Leveransen innehåller

- USB-kabel ingår inte i leveransomfattningen.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.