GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Vippbrytare 10 AX 250 V~ Korsbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 grå	3107 30	1/10		4010337123958

Egenskaper

- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Anslutningsarea
- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.