GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats tryckströmbrytare 10 AX 250 V~ korsbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3127 00	1/10		4010337039198
 utan fästklor	3837 00	1		4010337064404

Egenskaper

- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Tack vare står alla vippor alltid i samma läge, vilket gör att elinstallationen ger ett ordentligt och snyggt intryck.
- Framför allt vid kombinationer där flera brytare eller enheter sitter i samma ram ger det ett estetiskt tilltalande utseende.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- 3127 00:	32 mm
- 3837 00:	23 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.