
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats vippbrytare och -knapp 10 A 250 V~ tryckbrytare/trapp / trapptryckknapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3139 00 1850448	1/10		4010337039136
 utan fästklor	3869 00	1/10		4010337064565

Egenskaper

- Vippbrytare och -knapp där den vänstra vippan fungerar som strömställare och den högra som tryckknapp.
- För att inkoppling och färgstyrning av LED-orienteringsbelysning.
- För manuell styrning av rörelsevakter.
- För att styra dim-biapparater.
- För styrning av inkopplad belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm²
Nominell effekt - LEDi/ CFLi:	100 W

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.