© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Jordat uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock, textfält och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  cremevit blank | 4557 01 | 1/5 | | 4010337094258 |
|  kritvit blank | 4557 03 | 1/5 | | 4010337094265 |
|  kritvit sidenmatt | 4557 27 | 1/5 | | 4010337094296 |
|  antracit | 4557 28 | 1/5 | | 4010337094302 |
|  alufärg (lackerad) | 4557 26 | 1/5 | | 4010337094289 |
|  svart matt (lackerad) | 4557 005 | 1/5 | | 4010337094241 |

**Egenskaper**

- Bärringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålbärring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Inbyggnadsdjup: | 29 mm |
| Ledarmaterial: | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea<br>- för ledare från: | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Omgivningstemperatur<br>- förbättrat beröringsskydd: | 0 °C till +45 °C |

---

**Hänvisningar**

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

---

**Leveransen innehåller**

- Textskytl ”EDV” medföljer.

---