GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

System 3000 rumstermostat display System 70



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5393 70	1/5		4010337118664
 kritvit sidenmatt (lackerad)	5393 72	1/5		4010337118671
 antracit (lackerad)	5393 73	1/5		4010337118640
 svart matt (lackerad)	5393 74	1/5		4010337118688
 grå matt (lackerad)	5393 76	1/5		4010337118657

Egenskaper

- Manövrering via kapacitiv sensoryta.
- Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen.
- Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering.
- Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
- Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön.
- Inställning av en komfort-, sänknings-, kylnings- och frostskyddstemperatur.
- Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering.
- Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid).
- Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
- Aktivering av kyldriften över insatsen.
- Stöder intern och extern temperaturgivar.
- Temperaturfallsidentifiering.
- Användningsspärr.
- Ventilskyddsfunktion.
- Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt.
- Kombination av frontmodulen 5394xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Tekniska data

Gångprecision per månad:	± 10 sek
gångreserv:	ca. 4 h
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.