© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

System 3000 biapparatsinsats 3-tråds



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5409 00 1360674	1/5		4010337048329

Egenskaper

- Biapparatsmanövrering av insatser med biapparatingång från System 3000.
- Drift med lämplig knappsats från System 3000.
- Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF Multi knappsats 1-knapp / 2-knappars för KNX

- Sensorkanal 1-kanal/2-kanals.
- Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
- Temperaturregistrering.
- 3-tråds biapparat som fungerar som spänningsförsörjning för RF Multi knappsatsen 1-knapp / 2-knappars för KNX.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Standby - avhängig av frontmodul:	 0,1 till 0,5 W
Ledningslängd till huvudapparat:	max. 100 m
Inbyggnadsdjup:	24 mm
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +45 °C

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Hänvisningar

- Kan fungera som kabeldriven sändare tillsammans med RF Multi knappsatser för KNXoch eNet knappsatser.
