






## System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole System 70



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	5367 70	1/5	136,86	02	4010337118510
 Reinweiß seidenmatt (lackiert)	5367 72	1/5	144,58	02	4010337118527
 Anthrazit (lackiert)	5367 73	1/5	144,58	02	4010337118497
 Schwarz matt (lackiert)	5367 74	1/5	144,58	02	4010337118534
 Grau matt (lackiert)	5367 76	1/5	144,58	02	4010337118503

### Merkmale

- Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
- Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

### Funktionen am Aufsatz

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
- Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
- Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
- Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.
- Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.

### Funktionen mit Gira System 3000 App

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
  - Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
  - Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
  - Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
  - Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
  - Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
  - Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
  - Astrozeitverschiebung einstellbar.
  - Zufallsfunktion.
  - Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
  - Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
  - Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
  - Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
  - Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.
  - Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth® sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich.
- 

## Technische Daten

Ganggenauigkeit - pro Monat:	± 10 s
Gangreserve:	ca. 4 h
Funkfrequenz:	2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistung:	max. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweite:	typ. 10 m
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C

---

## Hinweise

- Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
-