

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT System 70



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	5381 70	1/5	136,86	02	4010337122395
 Reinweiß seidenmatt (lackiert)	5381 72	1/5	144,58	02	4010337122418
 Anthrazit (lackiert)	5381 73	1/5	144,58	02	4010337122487
 Schwarz matt (lackiert)	5381 74	1/5	144,58	02	4010337122500
 Grau matt (lackiert)	5381 76	1/5	144,58	02	4010337122517

Merkmale

- Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
- Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Funktionen am Aufsatz

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
- Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
- Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
- Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.
- Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.

Funktionen mit Gira System 3000 App

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
 - Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
 - Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
 - Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
 - Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
 - Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
 - Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
 - Astrozeitverschiebung einstellbar.
 - Zufallsfunktion.
 - Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
 - Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
 - Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
 - Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
 - Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.
 - Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth® sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich.
-

Technische Daten

Ganggenauigkeit - pro Monat:	± 10 s
Gangreserve:	ca. 4 h
Funkfrequenz:	2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistung:	max. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweite:	typ. 10 m
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C

Hinweise

- Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
-