







Módulo de información System 106

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 12 acero inoxidable	5560 920	1		4010337022831
 12 aluminio	5560 926	-	-	4010337022824
aluminio (anodizado)	5560 916	1		4010337138020
 12 blanco tráfico (pintado)	5560 902	1		4010337022817
 12 acero inoxidable V4A	5560 914	1		4010337092025
 12 bronce	5560 921	1		4010337100904
 12 negro mate (pintado)	5560 925	1		4010337100744

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva. Adaptable individualmente mediante montaje modularEl sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos. Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco

tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas. Materiales de alta calidad Los módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro. Instalación sencilla y montaje por pasos El sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario. Posibilidades de rotulación individuales Los módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

- Para p. ej. números de casa que deben quedar bien visibles.

Datos técnicos

Conexiones

- Sistema: 2 x regleta de enchufes

Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C

Grado de protección: IP54

Notes

- Este producto solo se puede pedir a través del servicio de rotulación de Gira.
- Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Gira www.beschriftung.gira.de.