

Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	2005 01	1/5	199,00	06	4010337130383
 blanc brillant	2005 03	1/5	199,00	06	4010337130390
 blanc satiné	2005 27	1/5	199,00	06	4010337130413
 anthracite	2005 28	1/5	202,98	06	4010337130482
 teinte alu (laqué)	2005 26	1/5	206,96	06	4010337130505
 noir mat (laqué)	2005 005	1/5	206,96	06	4010337130512
 gris mat (laqué)	2005 015	1/5	206,96	06	4010337130529
 acier inoxydable (laqué)	2005 600	1/5	216,91	06	4010337130536

Caractéristiques

- Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré.
- Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur.
- Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d'abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l'air et niveau de la qualité de l'air sous forme de feu configurable.
- Luminosité de l'écran configurable avec mode jour/nuit.
- Capteur de température et d'humidité intégré.
- Raccordement d'un capteur de température externe.
- Détermination du point de rosée et fonction d'alarme.

Fonctions de commande

- Réglage de la valeur de consigne.
- Changement de mode de fonctionnement.
- Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet.
- Fonction marche/arrêt.
- Fonction boost.
- Fonction de pous : vérification du fonctionnement correct de l'application.

Poste secondaire de régulateur

- Commande d'actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d'ambiance intégré.
- Modification du mode de fonctionnement du thermostat d'ambiance.
- Adaptation de la température de consigne du thermostat d'ambiance.

Interface de bouton-poussoir 4x intégrée

- 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d'impulsions, capteur de température, sortie.
- Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW).
- Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton.
- Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité.

Fonctions logiques

- 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil).
- Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes.