© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Gong sopra intonaco System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	1200 03	1	80,32	18	4010337200031

Caratteristiche

- Il gong sopra intonaco è un elemento di segnalazione supplementare nel sistema di citofonia Gira.
- Gong sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce.
- Integrando le varianti di design dei diversi programmi di interruttori, si crea un aspetto uniforme del sistema di citofonia e dell'installazione elettrica.
- Montaggio possibile con o senza placca.
- Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite estraibili.
- Semplice smontaggio dell'apparecchio per lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per il montaggio.
- Trasmissione del segnale ed alimentazione del gong sopra intonaco mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- Collegamento in parallelo di fino a tre gong o citofoni interni possibile.
- La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
- Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato.
- Indicatore a LED delle chiamate in arrivo.
- Possibilità di disattivazione del segnale acustico di chiamata.
- Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
- Selezione della melodia del segnale acustico di chiamata - si possono selezionare fino a cinque diverse melodie del segnale acustico di chiamata.

I tasti di comando del gong controllano le seguenti funzioni

- Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata.
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
- Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Collegamenti	
- bus bifilare:	2 morsetti a vite
- Pulsante di chiamata al piano:	2 morsetti a vite
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +50 °C

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Dimensioni
- Apparecchio: B 55 x H 127 x T 20 mm

Avvisi

- Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca.
- Per il montaggio con placca è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.
