

## Citofono interno sopra intonaco System 70



| Specifica                                                                                                             | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante               | 1250 70   | 1  | 100,17                | 18 | 4010337119968 |
|  bianco puro satinato (verniciato) | 1250 72   | 1  | 112,20                | 18 | 4010337119975 |
|  antracite (verniciato)            | 1250 73   | 1  | 112,20                | 18 | 4010337119982 |
|  nero opaco (verniciato)           | 1250 74   | 1  | 112,20                | 18 | 4010337120018 |
|  grigio opaco (verniciato)         | 1250 76   | 1  | 112,20                | 18 | 4010337119999 |

## Caratteristiche

- Citofono interno sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce.
- Integrando le varianti di design dei diversi programmi di interruttori, si crea un aspetto uniforme del sistema di citofonia e dell'installazione elettrica.
- Montaggio con o senza placca.
- Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il collegamento con il citofono interno avviene innestando il citofono interno sulla piastra di montaggio.
- Semplice smontaggio del citofono interno per lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per il montaggio.
- Trasmissione del segnale ed alimentazione del citofono interno mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- Collegamento in parallelo di fino a tre citofoni interni possibile (con alimentazione di tensione dal bus bifilare).
- La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
- Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
- Selezione di cinque melodie del segnale acustico di chiamata diverse attribuibili ai singoli tasti di chiamata.
- Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Funzione di conversazione forzata in caso di forte rumore di fondo durante il collegamento vocale.
- Blocco dell'ascolto di terzi.

- Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato.

I tasti di comando del citofono interno sopra intonaco comandano le seguenti funzioni in combinazione con l'attuatore On/Off o l'attuatore On/Off da incasso:

- Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni.
- Attivazione dell'apriporta.
- Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata.
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
- Accettazione della chiamata.
- Attivazione della funzione di conversazione forzata.
- Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.

---

## Dati tecnici

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Alimentazione di tensione:       | 26 V $\pm$ 2 V DC (tramite bus bifilare) |
| Temperatura ambiente:            | da 0 °C a +50 °C                         |
| Collegamenti                     |                                          |
| - bus bifilare:                  | 2 morsetti a vite                        |
| - Pulsante di chiamata al piano: | 2 morsetti a vite                        |
| Dimensioni                       |                                          |
| - System 55:                     | B 55 x H 127 x T 20 mm                   |
| - F100:                          | B 70 x H 142 x T 20 mm                   |

---

## Avvisi

- Montaggio senza placca possibile.
- Per il montaggio con System 55 o con le linee di Gira F100 è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.
- Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca
- Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).