© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Sensore tattile 3 Komfort 1 modulo per KNX con bilanciere di messa in servizio



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5131 00	1/5	142,60	46	4010337086833

Caratteristiche

- Montaggio su accoppiatore bus 3.
- Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
- Due LED di stato multicolori per superficie di comando.
- Sensore di temperatura integrato per la misura e l'inoltro della temperatura ambiente locale.
- Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
- Funzione bilanciere: commutazione, regolazione luce, controllo veneziana, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato per scene e apparecchio derivato regolatore della temperatura ambiente.
- Funzioni pulsante: commutazione, regolazione luce, controllo veneziana, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato per scene e apparecchio derivato regolatore della temperatura ambiente.
- Apparecchio derivato regolatore: commutazione del modo operativo con priorità normale o alta, scelta definita di un modo operativo, commutazione tra diversi modi operativi, cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale.
- Oggetto di interdizione per bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri.
- Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED.
- Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità.
- Oggetto di comunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato e dell'illuminazione del campo per targhetta (ad esempio per la riduzione notturna della luminosità nelle camere da letto).
- Illuminazione del campo per targhetta in set di bilancieri con campo per targhetta.
- Illuminazione del campo per targhetta ON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Classe di protezione:	III

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Avvisi

- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
- Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Contenuto della fornitura

- Targhette con scritte in bianco in dotazione.
