

Pannello di comando System 3000 BT System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	5368 01	1/5	134,02	02	4010337104094
 bianco puro brillante	5368 03	1/5	134,02	02	4010337104100
 bianco puro satinato	5368 27	1/5	134,02	02	4010337104124
 antracite	5368 28	1/5	137,04	02	4010337104131
 color alluminio (verniciato)	5368 26	1/5	141,74	02	4010337104117
 nero opaco (verniciato)	5368 005	1/5	141,74	02	4010337104148
 grigio opaco (verniciato)	5368 015	1/5	141,74	02	4010337104155
 acciaio inox	5368 600	1/5	150,33	02	4010337104162

Caratteristiche

- Comando e programmazione con terminale mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l'app Gira System 3000.
- Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Funzioni sul pannello

- Comando di tendaggi e illuminazione.
- Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziana System 3000.
- Luminosità all'accensione dell'illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.

Funzioni con l'app Gira System 3000

- Comando di tendaggi e illuminazione con feedback di stato.
- Indicazione dell'attuale posizione della tenda o del dimmer.
- Attivazione/disattivazione funzionamento automatico.
- Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
- Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
- Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
- Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
- Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
- Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
- Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
- Funzione casuale.
- Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
- Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
- Memorizzazione della posizione della tend, del tempo di corsa della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
- Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
- Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio	
- al mese:	± 10 s
Autonomia:	circa 4 h
Frequenza del segnale:	Da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione:	max. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione:	Tip. 10 m
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

Avvisi

- Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.
-