

Bilanciere 2 moduli non stampato System 70



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5370 70	1/5	11,81	02	4010337127239
 bianco puro satinato (verniciato)	5370 72	1/5	16,94	02	4010337127246
 antracite (verniciato)	5370 73	1/5	16,94	02	4010337127291
 nero opaco (verniciato)	5370 74	1/5	16,94	02	4010337127253
 grigio opaco (verniciato)	5370 76	1/5	16,94	02	4010337127307

Caratteristiche

- Pulsante di comando del sistema Gira One.
- Sensore di temperatura integrato per rilevare la temperatura ambiente.
- Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
- Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzioni di comando

- Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
- Dimmer luce.
- Comando delle utenze ombreggiatura e di ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
- Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
- Richiamo di varianti di scene.
- Impiego come pulsante vano scala per attivare la funzione vano scala per utenze di commutazione e regolazione della luce.
- Funzione come pulsante di chiamata al piano insieme al Gira G1.
- Comando dei dispositivi audio Sonos.
- Controllo delle utenze Hue.
- Controllo delle utenze eNet.
- Funzione come apriporta o aprigarage.
- Funzione boost.

Temperatura ambiente

- Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore a LED

- Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
- Colore del LED di stato regolabile (rosso, verde, blu).
- Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciare: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.
- Utilizzabili in modo universale per il bilanciare sinistro e destro.

Dati tecnici

Supporto Gira One:	Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova:	4 kV (linea bus KNX/EIB)
Collegamento:	morsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezione:	III
Profondità di montaggio:	15 mm
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +50 °C
Corrente assorbita:	8 - 12 mA

Avvisi

- Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
 - Come opzione gli interruttori a bilanciare possono essere sostituiti con varianti alternative.
-