© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Modulo vocale System 106



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 acciaio inox	5563 920	1	386,90	20	4010337022428
 alluminio	5563 926	-	-	-	4010337022411
 alluminio (anodizzato)	5563 916	1	314,62	20	4010337137948
 bianco traffico (verniciato)	5563 902	1	314,62	20	4010337022404
 acciaio inox V4A	5563 914	1	483,61	20	4010337091950
 Bronzo (PVD)	5563 921	1	483,61	20	4010337100850
 nero opaco (verniciato)	5563 925	1	483,61	20	4010337100690

Gira System 106 è un sistema di installazione in materiale autentico dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai modulo tasto di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un armonica immagine complessiva. I tasti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.Adattamento individuale grazie alla struttura modulareSystem 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli. Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l aspetto dell impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.Materiali

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

di alta qualitàI moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.Installazione semplice e montaggio gradualeIl sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.Diciture individualiLe scritte dei tasti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio per targhette Gira.

Caratteristiche

- La funzione vivavoce permette la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di qualità e un altoparlante resistente agli agenti atmosferici garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione di tensione mediante bus bifilare. Collegamento aggiuntivo per alimentazione ausiliaria ZV (necessario ad es. a partire da 3 moduli videocamera).
- Tutti gli altri moduli del System 106 (eccetto il modulo citofono esterno) vengono alimentati dal modulo vocale.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione	
- Sistema:	Cavo piatto, 10 poli
- bus bifilare:	mediante centralina di comando o ZV (24 V DC 300 mA)
Potenza assorbita	
- Massimo:	1 W
- Modalità stand-by:	200 mW
Collegamenti	
- bus bifilare:	1 x morsetto a innesto
- ZV:	1 x morsetto a innesto
- Sistema:	2 strisce di prese
- Video (analogico):	1 strisce di prese
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +70 °C
Classe di protezione:	IP54
