© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Colonna energetica Gira con elemento luminoso e 3 unità vuotealtezza 769 mm senza moduli



Specifica		Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	antracite (verniciato)	1349 28	1	747,95	17	4010337349280
	color alluminio (verniciato)	1349 26	1	800,51	17	4010337349266

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.

Caratteristiche

- Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 3 unità vuote ed elemento luminoso.
- L'elemento luminoso è costituito da un riflettore in alluminio e da una lastra di vetro acrilico resistente agli urti.
- Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento.
- Le tre unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma di interruttori Gira TX_44 o di Gira System 55.

Dati tecnici

Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso):	IP44
Dimensioni	
- Base:	L 229 x H 10 x P 155 mm
- Colonna:	L 142 x H 769 x P 75 mm

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
- Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
- Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
- Fissaggio a 1 tassello.
- È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E.

Contenuto della fornitura

- La placca 3 moduli Gira TX_44 è in dotazione.
- Il materiale di fissaggio è in dotazione.
- Le lampadinenonsono in dotazione.
