

## Binnenklimatsensor Standard voor KNX System 55



| Spezifikation                                                                                           | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 2004 01     | 1/5 | 149,00             | 06 | 4010337130253 |
|  zuiver wit glanzend | 2004 03     | 1/5 | 149,00             | 06 | 4010337130260 |
|  antraciet           | 2004 28     | 1/5 | 151,98             | 06 | 4010337130284 |
|  zuiver wit mat      | 2004 27     | 1/5 | 149,00             | 06 | 4010337130277 |
|  kleur aluminium     | 2004 26     | 1/5 | 154,96             | 06 | 4010337130291 |
|  zwart mat           | 2004 005    | 1/5 | 154,96             | 06 | 4010337130307 |
|  grijs mat           | 2004 015    | 1/5 | 154,96             | 06 | 4010337130314 |
|  edelstaal (gelakt)  | 2004 600    | 1/5 | 162,41             | 06 | 4010337130321 |

## Merkmale

- Binnenklimatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar.
- Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar.
- Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus
- Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.

## Bedieningsfuncties

- Aanpassing van de instelwaarde.
- Wijziging van de bedrijfsmodus.
- Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object.
- Aan-/uitschakelfunctie.
- Boost-functie.
- Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

## Thermostaatneveneenheid

- Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde regelaar.
- Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar.
- Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar.

---

## Technische Daten

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| KNX medium:                 | TP256                         |
| Stroomverbruik KNX:         | 8 tot 14 mA                   |
| Aansluiting KNX:            | Aansluit- en aftakklem        |
| Beschermingsklasse:         | III                           |
| Inbouwdiepte:               | 19 mm                         |
| Omgevingstemperatuur:       | -5 °C tot +45 °C              |
| Relatieve luchtvochtigheid: | 5 tot 95 % (geen condensatie) |

---

## Hinweise

- Compatibel met KNX Data Secure.
- Geschikt voor updates.
- Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

---

## Lieferumfang

- KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
-