









## Binnenklimaatensor HVAC Standard voor KNX System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	2006 01	1/5	149,00	06	4010337130598
 zuiver wit glanzend	2006 03	1/5	149,00	06	4010337130604
 zuiver wit mat	2006 27	1/5	149,00	06	4010337130611
 antraciet	2006 28	1/5	151,98	06	4010337130628
 kleur aluminium	2006 26	1/5	154,96	06	4010337130635
 zwart mat	2006 005	1/5	154,96	06	4010337130642
 grijs mat	2006 015	1/5	154,96	06	4010337130680
 edelstaal (gelakt)	2006 600	1/5	162,41	06	4010337130697

## Merkmale

- Binnenklimaatsensor HLK met geïntegreerde busaankoppelaar.
- Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, ventilatorstand, verwarming/koeling.
- Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.

### Bedieningsfuncties

- Aanpassing van de instelwaarde.
- Wijziging van de bedrijfsmodus.
- Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object.
- Aan-/uitschakelfunctie.
- Ventilatorstand.
- Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

### Fancoil-regeling met geïntegreerde regelaar.

- Weergave/aanpassing van gewenste/werkelijke temperatuur, bedrijfsmodus, verwarmings-/koelstatus.
- Ventilatorsnelheid regelbaar (aan, uit, auto, stappenregeling).
- Terugmelding ventilatorstand en bedrijfsmodus.
- Objecten voor handmatige bediening.

### Split-unit-besturing

- Gewenste temperatuur instellen.
- Bedrijfsstanden: automatisch, verwarmen, koelen, ventileren, eco, boost.
- Ventilatorsnelheid instellen, uitschakelen mogelijk.

---

## Technische Daten

KNX medium:	TP256
Stroomverbruik KNX:	8 tot 14 mA
Aansluiting KNX:	Aansluit- en aftakkleem
Beschermingsklasse:	III
Inbouwdiepte:	19 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	5 tot 95 % (geen condensatie)

---

## Hinweise

- Compatibel met KNX Data Secure.
- Geschikt voor updates.
- Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

## Lieferumfang

- KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

---