




Binnenklimaatsensor HVAC Standard voor KNX System 70



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2006 70	1/5	149,00	06	4010337130703
 zuiver wit mat (gelakt)	2006 72	1/5	149,00	06	4010337130710
 antraciet (gelakt)	2006 73	1/5	151,98	06	4010337130727
 zwart mat (gelakt)	2006 74	1/5	154,96	06	4010337130734
 grijs mat (gelakt)	2006 76	1/5	154,96	06	4010337130741

Merkmale

- Binnenklimaatsensor HLK met geïntegreerde busaankoppelaar.
- Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, ventilatorstand, verwarming/koeling.
- Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.

Bedieningsfuncties

- Aanpassing van de instelwaarde.
- Wijziging van de bedrijfsmodus.
- Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object.
- Aan-/uitschakelfunctie.
- Ventilatorstand.
- Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

Fancoil-regeling met geïntegreerde regelaar.

- Weergave/aanpassing van gewenste/werkelijke temperatuur, bedrijfsmodus, verwarmings-/koelstatus.
- Ventilatorsnelheid regelbaar (aan, uit, auto, stappenregeling).
- Terugmelding ventilatorstand en bedrijfsmodus.
- Objecten voor handmatige bediening.

Split-unit-besturing

- Gewenste temperatuur instellen.
- Bedrijfsstanden: automatisch, verwarmen, koelen, ventileren, eco, boost.
- Ventilatorsnelheid instellen, uitschakelen mogelijk.

Technische Daten

KNX medium:	TP256
Stroomverbruik KNX:	8 tot 14 mA
Aansluiting KNX:	Aansluit- en aftakklem
Beschermingsklasse:	III
Inbouwdiepte:	19 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	5 tot 95 % (geen condensatie)

Hinweise

- Compatibel met KNX Data Secure.
- Geschikt voor updates.
- Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

Lieferumfang

- KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
-