






## Inbouwradio IP System 70



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend       | 2320 70     | 1  | 219,96             | 03 | 4010337118718 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 2320 72     | 1  | 224,88             | 03 | 4010337118725 |
|  antraciet (gelakt)      | 2320 73     | 1  | 224,88             | 03 | 4010337118695 |
|  zwart mat (gelakt)      | 2320 74     | 1  | 224,88             | 03 | 4010337118732 |
|  grijs mat (gelakt)      | 2320 76     | 1  | 224,88             | 03 | 4010337118701 |

### Merkmale

- Internetradio voor inbouwmontage.
- De radio kan worden gebruikt om internetradiozenders via WLAN af te spelen.
- De radio kan ook worden gebruikt om Sonos-luidsprekers te bedienen.
- Het is ook mogelijk om muziekbestanden van een mobiel apparaat via Bluetooth® af te spelen.
- De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
- De integratie in het WLAN kan in de eenvoudigste vorm via de WPS-functie plaatsvinden.
- Bovendien kan de inbedrijfstelling comfortabel worden uitgevoerd met de Gira System 3000 app via een mobiel apparaat. Alle andere instellingen van de radio kunnen ook met de app worden uitgevoerd. Er kunnen tot 20 voorkeurzenders worden opgeslagen. De eerste drie zenders kunnen direct worden opgeroepen met de voorkeurtoetsen op de radio.
- Verdere functies via de app zijn de keuze van de bedrijfsmodi 'internetradio' of 'Sonos-bediening', de individuele rangschikking van de display-inhoud, de geluidinstelling, het weerbericht en de wekfunctie.
- Via de ingang neveneenheid met 230 V kan de radio bijvoorbeeld met een lichtschakelaar of bewegingsmelder samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
- De radio is compact in een inbouwbaselement ondergebracht en kan daardoor in een enkele apparaatdoos worden geïnstalleerd.
- De luidspreker kan in combinatie met de radio worden geïnstalleerd of op afstand in een apparaatdoos. Op het baselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten. De radio kan in mono- en stereomodus werken.
- In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit. De radio kan ook worden gebruikt als wekker.

## Technische Daten

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nominale spanning:     | AC 230 V, 50 Hz                             |
| Luidsprekerimpedantie: | 4 $\Omega$ tot 16 $\Omega$                  |
| Aansluitklemmen        |   |
| - Net:                 | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - Luidspreker:         | 0,5 mm <sup>2</sup> tot 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Inbouwdiepte:          | 32 mm                                       |
| Audiovermogen:         | 1,5 W (8 $\Omega$ ) 3 W (4 $\Omega$ )       |
| Radiofrequentie:       | 2,402 tot 2,480 GHz                         |
| Zendvermogen:          | max. 2,5 mW                                 |
| Zendbereik:            | doorgaans 10 m                              |
| Omgevingstemperatuur:  | -5 °C tot +45 °C                            |

---

## Hinweise

- In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.

---