# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiligign (Safety Plus) (onderstuk en bovenstuk) System 55**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  crème wit glanzend | 4414 01 | 1/5 | 19,30 | 01 | 4010337094388 |
|  zuiver wit glanzend | 4414 03 | 1/5 | 19,30 | 01 | 4010337094401 |
|  zuiver wit mat | 4414 27 | 1/5 | 19,30 | 01 | 4010337094425 |
|  antraciet | 4414 28 | 1/5 | 20,57 | 11 | 4010337094432 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 4414 26 | 1/5 | 25,31 | 11 | 4010337094418 |
|  zwart mat (gelakt) | 4414 005 | 1/5 | 25,31 | 11 | 4010337094371 |
|  grijs mat (gelakt) | 4414 015 | 1/5 | 25,31 | 11 | 4010337094395 |
|  edelstaal | 4414 600 | 1/5 | 34,62 | 11 | 4010337094463 |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Kenmerken**

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 29 mm |
| Draadmateriaal<br>- massief en soepel: | |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |

---

**Aanwijzingen**

- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Gira Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

---