









System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT System 55



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  • crème wit glanzend | 5368 01 | 1/5 | 134,02 | 02 | 4010337104094 |
|  • zuiver wit glanzend | 5368 03 | 1/5 | 134,02 | 02 | 4010337104100 |
|  • zuiver wit mat | 5368 27 | 1/5 | 134,02 | 02 | 4010337104124 |
|  • antraciet | 5368 28 | 1/5 | 137,04 | 02 | 4010337104131 |
|  • kleur aluminium | 5368 26 | 1/5 | 141,74 | 02 | 4010337104117 |
|  • zwart mat | 5368 005 | 1/5 | 141,74 | 02 | 4010337104148 |
|  • grijs mat | 5368 015 | 1/5 | 141,74 | 02 | 4010337104155 |
|  • edelstaal | 5368 600 | 1/5 | 150,33 | 02 | 4010337104162 |

Merkmale

- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

- Bedienen van raambekledingen en verlichting.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.

Functies met Gira System 3000 app

- Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
- Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
- Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
- Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
- Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
- Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
- Astrotijdverschuiving instelbaar.
- Toevalsfunctie.
- Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
- Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
- Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
- Omschakeling naar invertsbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
- Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Loopnauwkeurigheid | |
| - per maand: | ± 10 s |
| Gangreserve: | ca. 4 h |
| Radiofrequentie: | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen: | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik: | typ. 10 m |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |

Hinweise

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
-