






## System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT System 70



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5368 70	1/5	136,86	02	4010337118152
 zuiver wit mat (gelakt)	5368 72	1/5	144,58	02	4010337118169
 antraciet (gelakt)	5368 73	1/5	144,58	02	4010337118138
 zwart mat (gelakt)	5368 74	1/5	144,58	02	4010337118176
 grijs mat (gelakt)	5368 76	1/5	144,58	02	4010337118145

### Merkmale

- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebaselement resp. neveneenheid-baselement 3-draads.

#### Functies aan het opzetstuk

- Bedienen van raambekledingen en verlichting.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbaselement.
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-baselement of DALI Power-besturingseenheid.

#### Functies met Gira System 3000 app

- Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
- Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
- Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
- Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
- Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
- Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
- Astrotijdverschuiving instelbaar.

**Toevallig**  
Alle Gira producten zijn uitzondering op het origineel en kunnen van het origineel afwijken.

**Automatische actualisering van data**  
Alle gegevens worden automatisch geactualiseerd en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.

- Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
- Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.

## Technische Daten

Loopnauwkeurigheid - per maand:	± 10 s
Gangreserve:	ca. 4 h
Radiofrequentie:	2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogen:	max. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereik:	typ. 10 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

---

## Hinweise

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.

---