

System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	5379 01	1/5	78,99	02	4010337124801
 zuiver wit glanzend	5379 03	1/5	78,99	02	4010337124818
 zuiver wit mat	5379 27	1/5	78,99	02	4010337124832
 antraciet	5379 28	1/5	81,99	02	4010337124849
 kleur aluminium	5379 26	1/5	86,72	02	4010337124825
 grijs mat	5379 015	1/5	86,72	02	4010337124863
 zwart mat	5379 005	1/5	86,72	02	4010337124856
 edelstaal	5379 600	1/5	95,31	02	4010337124962

Merkmale

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Instelbare nalooptijd
- Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid vast ingesteld op 75%.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische Daten

Detectiehoek:	180°
Nalooptijd	
- instelbaar:	10 s tot 30 min
Lichtsterkte	
- instelbaar:	ca. 5 tot 500 lux
- Vast:	Dagstand
Gevoeligheid	
- vast ingesteld op:	75%
Beschermingssoort	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Montagehoogte tot 1,10 m	
- Detectiebereik naar voren:	max. 32 m
- Bereik naar beide zijden:	max. 19 m
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +45 °C

Hinweise

- Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Lieferumfang

- Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
-