









## System 3000 ruimtetemperatuurregelaar BT System 55



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 5394 01     | 1/5 | 141,32             | 02 | 4010337055273 |
|  zuiver wit glanzend | 5394 03     | 1/5 | 141,32             | 02 | 4010337055280 |
|  zuiver wit mat      | 5394 27     | 1/5 | 141,32             | 02 | 4010337055464 |
|  kleur aluminium     | 5394 26     | 1/5 | 147,62             | 02 | 4010337055457 |
|  antraciet           | 5394 28     | 1/5 | 145,11             | 02 | 4010337055525 |
|  zwart mat           | 5394 005    | 1/5 | 147,62             | 02 | 4010337055679 |
|  grijs mat           | 5394 015    | 1/5 | 147,62             | 02 | 4010337087328 |
|  edelstaal           | 5394 600    | 1/5 | 154,68             | 02 | 4010337055655 |

## Merkmale

- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.

### Functies aan het opzetstuk

- Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
- Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
- Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
- Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
- Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
- Activeren van de koelmodus via het basiselement.
- Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
- Temperatuurvalherkenning.
- Bedieningsvergrendeling.
- Ventielbeschermingsfunctie.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.

### Functies met Gira System 3000 app

- Weektijdschakelklok met 40 individueel programmeerbare schakelpunten en temperaturen.
- Vakantiemodus (begin, einde, temperatuur).
- Boostfunctie: snel opwarmen voor max. 5 minuten.
- Vergrendeling van de bediening ter plaatse mogelijk.
- Integratie van een externe temperatuurvoeler via Bluetooth®.
- Minimale en maximale temperatuurwaarden instelbaar.
- Kopiëren van instellingen en tijdprogramma's naar andere opzetstukken mogelijk.
- De combinatie van het opzetstuk 5393xx met 540700 is pas vanaf I05 (index) mogelijk.

---

## Technische Daten

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Loopnauwkeurigheid per maand: | ± 10 s                |
| Gangreserve:                  | ca. 4 h               |
| Radiofrequentie:              | 2,402 tot 2,480 GHz   |
| Zendvermogen:                 | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik:                   | doorgaans 10 m        |
| Omgevingstemperatuur:         | -5 °C tot +45 °C      |

---

## Hinweise

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app worden de tijd en datum bijgewerkt.