GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Huisstation opbouw System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	1250 01	1	92,13	18	4010337010470
zuiver wit glanzend	1250 03	1	92,13	18	4010337010487
zuiver wit mat	1250 27	1	92,13	18	4010337010500
antraciet	1250 28	1	97,88	18	4010337010517
kleur aluminium (gelakt)	1250 26	1	104,16	18	4010337010494
zwart mat (gelakt)	1250 005	1	104,16	18	4010337038641
edelstaal	1250 600	1	124,56	18	4010337020950
grijs mat (gelakt)	1250 015	1	104,16	18	4010337082934

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Kenmerken

- Compleet voorgemonteerd huisstation opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en elektrische installatie.
- Montage zowel met als zonder afdekraam.
- Eenvoudige installatie door opsteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Bij plaatsing van het huisstation op de montageplaat wordt automatisch contact gemaakt.
- Eenvoudige demontage van het huisstation bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van het huisstation via de tegen ompoling en kortsluitivaste 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (bij voeding via de 2-draads bus).
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
- Keuze uit vijf verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
- Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de gespreksverbinding.
- Afluisterbeveiliging.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.

De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de volgende functies in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor:

- Schakelen van licht en andere functies.
- Aansturen van de deuropener.
- Instellen van de oproepmelodie.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Oproep beantwoorden.
- Activeren van de voorrangfunctie.
- Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.

Technische gegevens

Voeding:	DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Aansluitingen	
- 2-draads bus:	2x schroefklem
- Verdiepingsbelknop:	2x schroefklem
Afmetingen	
- System 55:	B 55 x H 127 x T 20 mm
- System 70:	B 70 x H 142 x T 20 mm

Aanwijzingen

- Montage zonder afdekraam montage.
- Bij montage in combinatie met Gira System 55 of Gira System 70 is een 2-voudig afdekraam zonder middenstijl vereist.
- Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
- Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd(bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).
