GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Tastsensor 3 Komfort 2-voudig voor KNX System 70



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2032 112	1/5	168,81	06	4010337081807

Kenmerken

- Montage op busaankoppelaar 3.
- Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
- Twee meerkleurige status-leds per bedieningsvlak.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler voor het meten en doorgeven van de lokale ruimtetemperatuur.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes en scèneneveneenheid.
- Toetsfunctie: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheid.
- Thermostaatneveneenheid: Bedrijfsstandomschakeling met normale en hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsmodus, omschakelen tussen diverse bedrijfsmodi, wijzigen van de aanwezigheidstoestand, verschuiving van de streefwaarde.
- Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke toets- of wipfuncties.
- Weergave van een alarmmelding door het knipperen van alle leds.
- Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-leds kunnen worden gewijzigd.
- Witte bedrijfs-led.
- Bedrijfs-led AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.
- Communicatieobject voor lichtsterkteaansturing van de status-led en bedrijfs-led (bijvoorbeeld voor vermindering van de lichtsterkte 's nachts in slaapkamers).

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse:	III

Aanwijzingen

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/.

Levering

- Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
