# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ System 55**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  crème wit glanzend | 4188 01 | 1/10/100 | 9,22 | 21 | 4010337092872 |
|  zuiver wit glanzend | 4188 03 | 1/10/100 | 9,22 | 21 | 4010337092896 |
|  zuiver wit mat | 4188 27 | 1/10/100 | 9,22 | 21 | 4010337092940 |
|  antraciet | 4188 28 | 1/10/100 | 11,48 | 11 | 4010337092957 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 4188 26 | 1/10/100 | 17,51 | 11 | 4010337092933 |
|  zwart mat (gelakt) | 4188 005 | 1/10/100 | 17,51 | 11 | 4010337092865 |
|  grijs mat (gelakt) | 4188 015 | 1/5 | 17,51 | 11 | 4010337092889 |
|  edelstaal | 4188 600 | 1/5 | 28,38 | 11 | 4010337092964 |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Kenmerken**

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 32 mm |
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | <br>1,5 mm² tot 2,5 mm² |

---

**Aanwijzingen**

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

---