






## Drukcontact met wip 2-voudig pijlsymbolen voor Gira One en KNX System 70



| Specificatie  | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend       | 5174 70  | 1/5 | 111,97             | 06 | 4010337116714 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 5174 72  | 1/5 | 118,20             | 06 | 4010337116721 |
|  antraciet (gelakt)      | 5174 73  | 1/5 | 118,20             | 06 | 4010337116691 |
|  zwart mat (gelakt)      | 5174 74  | 1/5 | 118,20             | 06 | 4010337116738 |
|  grijs mat (gelakt)      | 5174 76  | 1/5 | 118,20             | 06 | 4010337116707 |

### Kenmerken

- Drukcontact voor de bediening van het Gira One systeem.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler voor de meting van de ruimtetemperatuur.
- Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
- Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

### Bedieningsfuncties

- Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
- Licht dimmen.
- Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen).
- Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
- Oproepen van scènevarianten.
- Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers.
- Functie als verdiepingsoeroepknop samen met de Gira G1.
- Bediening van Sonos audio-apparaten.
- Bediening van Hue verbruikers.
- Besturing van eNet-verbruikers
- Functie als deur- of garagedeuropener.
- Boost-functie.

## Ruimtetemperatuur

- Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

## Ledweergave

- Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
- Kleur van de status-led instelbaar (rood, groen, blauw).
- Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.

---

## Technische gegevens

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Gira One medium:      | Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspanning:         | 4 kV (KNX/EIB buskabel)             |
| Aansluiting:          | Aansluit- en aftakklem              |
| Beschermingsklasse:   | III                                 |
| Inbouwdiepte:         | 15 mm                               |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +50 °C                    |
| Stroomverbruik:       | 8 - 12 mA                           |

---

## Aanwijzingen

- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA)
- De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.