

## System 3000 jaloezie- en schakelklok BT System 55



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend         | 5381 01  | 1/5 | 134,02             | 02 | 4010337122302 |
|  zuiver wit glanzend      | 5381 03  | 1/5 | 134,02             | 02 | 4010337122319 |
|  zuiver wit mat           | 5381 27  | 1/5 | 134,02             | 02 | 4010337122333 |
|  antraciet                | 5381 28  | 1/5 | 137,04             | 02 | 4010337122340 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 5381 26  | 1/5 | 141,74             | 02 | 4010337122326 |
|  zwart mat (gelakt)       | 5381 005 | 1/5 | 141,74             | 02 | 4010337122357 |
|  grijs mat (gelakt)       | 5381 015 | 1/5 | 141,74             | 02 | 4010337122364 |
|  edelstaal                | 5381 600 | 1/5 | 150,33             | 02 | 4010337122371 |

## Kenmerken

- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van bv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

### Functies aan het opzetstuk

- Bedienen van raambekledingen en verlichting.
- Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
- Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.

### Functies met Gira System 3000 app

- Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
- Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
- Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
- Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
- Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
- Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
- Astrotijdverschuiving instelbaar.
- Toevalsfunctie.
- Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
- Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
- Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
- Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
- Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.
- Optioneel: Met System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler Bluetooth® zijn zonwering- en schemeringfunctie mogelijk.

---

## Technische gegevens

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Loopnauwkeurigheid    |                       |
| - per maand:          | ± 10 s                |
| Gangreserve:          | ca. 4 h               |
| Radiofrequentie:      | 2,402 tot 2,480 GHz   |
| Zendvermogen:         | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik:           | typ. 10 m             |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C      |

---

## Aanwijzingen

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
-