






System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen System 70



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5382 70	1/5	136,86	02	4010337122685
 zuiver wit mat (gelakt)	5382 72	1/5	144,58	02	4010337122692
 antraciet (gelakt)	5382 73	1/5	144,58	02	4010337122708
 zwart mat (gelakt)	5382 74	1/5	144,58	02	4010337122715
 grijs mat (gelakt)	5382 76	1/5	144,58	02	4010337122722

Kenmerken

- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasetelement resp. neveneenheid-basetelement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

- Bedienen van raambekledingen en verlichting.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasetelement.
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basetelement of DALI Power-besturingseenheid.

Functies met Gira System 3000 app

- Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
- Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
- Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
- Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
- Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
- Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
- Astrotijdverschuiving instelbaar.

- Toevalfunctie**
 Artikelnummer kan gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
 Het artikelnummer wordt automatisch geactualiseerd bij verbinding met smartphone of tablet.
 Het artikelnummer wordt automatisch geactualiseerd bij verbinding met smartphone of tablet.
- Automatische actualisering van datum en tijd.
 - Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
 - Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid - per maand:	± 10 s
Gangreserve:	ca. 4 h
Radiofrequentie:	2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogen:	max. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereik:	typ. 10 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
