GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

System 3000 ruimtetemperatuurregelaar BT System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	5394 01	1/5	141,32	02	4010337055273
 zuiver wit glanzend	5394 03	1/5	141,32	02	4010337055280
 zuiver wit mat	5394 27	1/5	141,32	02	4010337055464
 kleur aluminium (gelakt)	5394 26	1/5	147,62	02	4010337055457
 antraciet	5394 28	1/5	145,11	02	4010337055525
 zwart mat (gelakt)	5394 005	1/5	147,62	02	4010337055679
 grijs mat (gelakt)	5394 015	1/5	147,62	02	4010337087328
 edelstaal	5394 600	1/5	154,68	02	4010337055655

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Kenmerken

- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.

Functies aan het opzetstuk

- Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
- Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
- Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
- Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
- Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
- Activeren van de koelmodus via het basiselement.
- Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
- Temperatuurvalherkenning.
- Bedieningsvergrendeling.
- Ventielbeschermingsfunctie.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.

Functies met Gira System 3000 app

- Weektijdschakelklok met 40 individueel programmeerbare schakelpunten en temperaturen.
- Vakantiemodus (begin, einde, temperatuur).
- Boostfunctie: snel opwarmen voor max. 5 minuten.
- Vergrendeling van de bediening ter plaatse mogelijk.
- Integratie van een externe temperatuurvoeler via Bluetooth®.
- Minimale en maximale temperatuurwaarden instelbaar.
- Kopiëren van instellingen en tijdprogramma’s naar andere opzetstukken mogelijk.
- De combinatie van het opzetstuk 5393xx met 540700 is pas vanaf I05 (index) mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid per maand:	± 10 s
Gangreserve:	ca. 4 h
Radiofrequentie:	2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogen:	max. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereik:	doorgaans 10 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app worden de tijd en datum bijgewerkt.
