
# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| crème wit glanzend | 5495 01 | 1/5 | 125,88 | 42 | 4010337104537 |
| zuiver wit glanzend | 5495 03 | 1/5 | 125,88 | 42 | 4010337104513 |
| zuiver wit mat | 5495 27 | 1/5 | 125,88 | 42 | 4010337104490 |
| antraciet | 5495 28 | 1/5 | 129,12 | 42 | 4010337104483 |
| kleur aluminium (gelakt) | 5495 26 | 1/5 | 132,98 | 42 | 4010337104476 |
| zwart mat (gelakt) | 5495 005 | 1/5 | 132,98 | 42 | 4010337104452 |
| grijs mat (gelakt) | 5495 015 | 1/5 | 132,98 | 42 | 4010337104445 |
| edelstaal | 5495 600 | 1/5 | 141,37 | 42 | 4010337104469 |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Kenmerken**

- Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
- Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
- Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando's.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Statusretourmelding naar draadloze zenders.
- Statusweergave met led.
- Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

- Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
- Positie voor zonwering en schemering.
- Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

- scènebedrijf mogelijk.
- Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:

- Gevoede eNet zender.
- Besturing van verlichting.
- Besturing van zonwering.

Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

- Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
- Evaluatie neveneenheid deactiveren.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
- Looprichting omkeerbaar.
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
- Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
- Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Hotelfunctie.
- Lichtregeling.
- Repeaterfunctie.
- Update van de apparaatsoftware.

---

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Radiofrequentie: | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld): | ca. 100 m |

---

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Aanwijzingen**

- Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
- De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

---