

Svarapparat påvegg System 70



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	1250 70	1		4010337119968
 renhvit silkematt (lakkert)	1250 72	1		4010337119975
 antrasitt (lakkert)	1250 73	1		4010337119982
 svart matt (lakkert)	1250 74	1		4010337120018
 grå matt (lakkert)	1250 76	1		4010337119999

Egenskaper

- Komplette forhåndsmonterte svarapparater påvegg. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- Ved å integrere designvarianter av de forskjellige bryterprogrammene, oppstår det en enhetlig fremtoning av porttelefon og elektroinstallasjon.
- Kan monteres både med og uten dekkramme.
- Enkel montering med pluggbare skruklemmer på monteringsplaten. Svarapparatet kobles til når det settes på monteringsplaten.
- Enkel demontering av svarapparatet ved renoveringsarbeider.
- Feste-hull for montering.
- Signaloverføring og forsyning til svarapparatet via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Parallellkobling av opptil tre svarapparater mulig (ved spenningsforsyning via 2-trådsbuss).
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
- Valg av 5 forskjellige ringetonemelodier som kan tilordnes individuelt til de enkelte anropsknappene.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Overdøvefunksjon ved høy bakgrunnsstøy under taleforbindelse.
- Lyttesperre.

- Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsindikator.

Betjeningstastene til svarapparat påvegg styrer følgende funksjoner i forbindelse med koblingsaktuatoren eller den innfelte koblingsaktuatoren:

- Kobling av lys og andre funksjoner.
- Aktivering av døråpneren.
- Innstilling av ringetonemelodien.
- Slå ringetone på og av.
- Mottak av anrop.
- Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
- Innstilling av ringetone- og talevolum.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	DC 26 V $\pm$ 2 V (via 2-tråds buss)
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss:	2 x skruklemme
- Etasjeanropstrykknapp:	2 x skruklemme
Mål	
- System 55:	B 55 x H 127 x T 20 mm
- System 70:	B 70 x H 142 x T 20 mm

Merknader

- Montering uten dekkramme er mulig.
 - Ved montering i forbindelse med System 55 eller System 70 kreves en dekkramme dobbel uten mellomstykke.
 - Ved montering på apparatboks kreves en dekkramme
 - Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).
-