




Dørstasjon påvegg 3-kanals,



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|---------------|
|  renhvit | 1267 66 6306455 | 1 | | 4010337267669 |
|  antrasitt | 1267 67 | 1 | | 4010337267676 |
|  aluminiumsfarget | 1267 65 6306427 | 1 | | 4010337267652 |

Egenskaper

- Komplette formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
- Vridningssikker påvegghus takket være aluminiumprofil.
- Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
- Tyveribeskyttelse ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Lav byggehøyde på bare 19 mm.

Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme

| | |
|------------------------|-------------------------|
| - Tilleggsforsyning: | 2 x skruklemme |
| Beskyttelsesgrad: | IP44 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +70 °C |
| Mål | |
| - Dørstasjon 1-kanals: | B 110 x H 181 x D 19 mm |
| - Navneskilt: | B 62 x H 18 mm |

Merknader

- Anropknapper som ikke er i bruk, kan tildekkes med anropknappdeksel for anropstrykknapp 3-dobbel.
