© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Bevegelsesdetektor Cube 240



Spesifikasjon		Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	renhvit glans	2444 02 1400302	1		4010337056423
	antrasitt	2444 10 1400303	1		4010337056409

Egenskaper

- Automatisk kobling av lys avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
- Kontinuerlig lys (maks. 2 t) kan aktiveres med en bryter/trykknapp som er ekstrautstyr.
- Testmodus for vurdering av registreringsområdet.
- Individuell tilpassing av registreringsområdet ved bruk av medfølgende dekkplate som kan skjæres til.
- Utkoblingsforsinkelsen kan justeres: 5 s til 15 min eller korttidsdrift 1 s.
- Lagre gjeldende skumringsverdi med innlæringsfunksjon.
- Beskyttelse mot blending, lysstyrkeuavhengig sensorvurdering i 60 s ved blending på grunn av lys i omgivelsene.
- Korttidsdrift, utgang kobles inn i ca. 1 s.
- Fjernkontroll ekstrautstyr.
- Overvåking av bakken og området bak.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt	
- HV-LED-lamper:	vanl. 200 W
- Glødelamper:	2000 W
- Lysrør, ukompensert:	1000 VA (cos φ = 0,5)
- Lysrør, parallellkompensert:	500 W (45,6 µF)
- Lysrør, seriekompensert:	900 W
Kapasitiv belastning:	176 µF
Lysstyrkeverdi	
- Lysstyrkeverdi:	2 til 1000 lx
Innstillingsregulator	
- Etterløpstid:	5 s til 15 min

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Tilkoblingstverrsnitt	
- entrådet:	maks. 2,5 mm²
- fintrådet uten trådendehylse:	maks. 2,5 mm²
- fintrådet med trådendehylse:	maks. 1,5 mm²
Beskyttelsesgrad:	IP54
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Registreringsvinkel:	240°
Monteringshøyde 2,50 m	
- Registreringsområde fremover, maks.:	ca. 16 m
- Rekkevidde på hver side, maks.:	ca. 16 m

Merknader

- Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
- Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll PIR 3.
- Ved "energisparelamper" må man være oppmerksom på høye innkoblingsspisstrømmer. Kontroller om lampene er egnet til bruken!

Leveringsomfang

- Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
