






Vippe dobbel uten påskrift System 70



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  renhvit glans | 5370 70 | 1/5 | | 4010337127239 |
|  renhvit silkematt (lakkert) | 5370 72 | 1/5 | | 4010337127246 |
|  antrasitt (lakkert) | 5370 73 | 1/5 | | 4010337127291 |
|  svart matt (lakkert) | 5370 74 | 1/5 | | 4010337127253 |
|  grå matt (lakkert) | 5370 76 | 1/5 | | 4010337127307 |

Egenskaper

- Trykknapper for betjening av Gira One systemet.
- Integret temperatursensor for måling av romtemperaturen.
- Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
- Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Betjeningsfunksjoner

- Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe.
- Dimming av lys.
- Betjening av solavskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise).
- Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
- Henting av scenevarianter.
- Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere.
- Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1.
- Styring av Sonos-audioenheter.
- Styring av Hue forbrukere.
- Styring av eNet-forbrukere
- Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
- Boost-funksjon.

Romtemperatur

- Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

LED-indikator

- Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
- Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå).
- Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.
- Betjeningsvipper uten påskrift som erstatning for originalvippene merket med symboler.
- Kan brukes universelt for hhv. venstre og høyre vippe.

Tekniske data

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Gira One Medium: | Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspenning: | 4 kV (KNX/EIB-bussledning) |
| Tilkobling: | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Beskyttelsesklasse: | III |
| Monteringsdybde: | 15 mm |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +50 °C |
| Strømforbruk: | 8 - 12 mA |

Merknader

- Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)
 - Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
-