







## Vippe enkel uten påskrift med kontrollvindu System 70



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5371 70	1/5		4010337127314
 renhvit silkematt (lakkert)	5371 72	1/5		4010337127321
 antrasitt (lakkert)	5371 73	1/5		4010337127345
 svart matt (lakkert)	5371 74	1/5		4010337127338
 grå matt (lakkert)	5371 76	1/5		4010337127352

### Egenskaper

- Trykknapper for betjening av Gira One systemet.
- Integret temperatursensor for måling av romtemperaturen.
- Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
- Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

### Betjeningsfunksjoner

- Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe.
- Dimming av lys.
- Betjening av solavskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise).
- Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
- Henting av scenevarianter.
- Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere.
- Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1.
- Styring av Sonos-audioenheter.
- Styring av Hue forbrukere.
- Styring av eNet-forbrukere
- Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
- Boost-funksjon.

## Romtemperatur

- Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

## LED-indikator

- Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
- Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå).
- Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.
- Betjeningsvippe uten påskrift som erstatning for originalvippemerket med symboler.

---

## Tekniske data

Gira One Medium:	Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspenning:	4 kV (KNX/EIB-bussledning)
Tilkobling:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Beskyttelsesklasse:	III
Monteringsdybde:	15 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C
Strømforbruk:	8 - 12 mA

---

## Merknader

- Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)
- Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.