© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m standard System 55**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kremhvit glans | 5373 01 | 1/5 | | 4010337049692 |
| renhvit glans | 5373 03 | 1/5 | | 4010337049708 |
| renhvit silkematt | 5373 27 | 1/5 | | 4010337049821 |
| antrasitt | 5373 28 | 1/5 | | 4010337049838 |
| aluminiumsfarget (lakkert) | 5373 26 | 1/5 | | 4010337049715 |
| svart matt (lakkert) | 5373 005 | 1/5 | | 4010337049845 |
| grå matt (lakkert) | 5373 015 | 1/5 | | 4010337087274 |
| rustfritt stål (lakkert) | 5373 600 | 1/5 | | 4010337049999 |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Egenskaper**

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

---

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Registreringsvinkel: | 180° |
| Lysstyrkeverdi | |
| - Kan justeres: | ca. 5 til 500 lux |
| - Fast: | Dagmodus |
| Følsomhet: | 25, 50, 75, 100 % |
| Beskyttelsesgrad | |
| - System 55, system 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Etterløpstid: | ca. 2 min fast |
| Monteringshøyde opptil 1,10 m | |
| - Registreringsområde forover: | maks. 32 m |
| - Rekkevidde på hver side: | maks. 19 m |
| Omgivelsestemperatur: | -20 °C til +45 °C |

---

**Merknader**

- Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

---

**Leveringsomfang**

- Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.

---